


# B8141-0

## Confectioneerbare connector

### Contraconnector M12 × 1, recht




#### Kenmerken



- Kunststof wartelmoer
- UL-certificaat
- schroef-/klimaansluiting
- A-codering
- 4-polig
- PG7 schroefdraad
- kabeldiameter 4.0 ... 6.0 mm

#### Contactconfiguratie



#### Technische gegevens

Type	B8141-0
Identnr.	69049
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Bedekt met optalloy-laag
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Kunststof, PA, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Dichting schroefdraad	kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	PG7
Externe diameter van de leiding	4...6 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>
Aansluittype	schroef-/klimaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
<b>Elektrische eigenschappen bij +20 °C</b>	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Elektrische weerstand	≤ 8 mΩ
<b>Mechanische en chemische eigenschappen</b>	
in rusttoestand	-40...+85 °C

## Technische gegevens

Certificaten

cULus erkend

---