


HA8241-0

Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, haaks




Kenmerken



- Metalen montagevoer
- Beschermingsklasse IP67
- snijklem-snelaansluiting
- A-codering
- 4-polig
- metrische schroefdraad M12 x 1
- kabeldiameter 4.0 ... 5.1 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	HA8241-0
Identnr.	6905401
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Dichting schroefdraad	kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	M12 × 1
Externe diameter van de leiding	4...5.1 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.25...0.5 mm ²
Aansluittype	snij-/klem aansluiting
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	32 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-5...+50 °C