


FW-MRKPM0416-P-S-0810

Confectioneerbare connector – 7/8" voeding
Contraconnector 7/8", recht



Technische gegevens

Type	FW-MRKPM0416-P-S-0810
Identnr.	6914512
Opmerking over het product	Oude aanduiding: B4141-0/11
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Aluminium, Al, Geanodiseerd
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Schroefdraad	PG11
Externe diameter van de leiding	8...10 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.34...1.5 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemmaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+90 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+90 °C

Kenmerken



- Schroefklemmaansluiting
- 4-polig
- PG11 Schroefdraad
- Kabeldiameter 8,0...10,0 mm

Contactconfiguratie

