


BKV4140-0/11

Toebehoren voor veldbussystemen

Contraconnector 7/8", recht



Kenmerken




- Voor gebruik in PROFIBUS-PA en FOUNDATION fieldbustoe toepassingen
- Schroef-/klem aansluiting
- Roestvaststalen montage moer
- 4-polig
- PG11 schroefdraad
- Kabeldiameter 8,0...10,0 mm

Technische gegevens

Type	BKV4140-0/11
Identnr.	6914566
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Roestvast staal, 1.4404, gepassiveerd
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	PG11
Externe diameter van de leiding	8...10 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...1 mm ²
Aansluittype	schroef-/klem aansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Netwerkprotocol	PROFIBUS-PA FOUNDATION fieldbus
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Isolatie weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ

Contactconfiguratie




Titel aansluitschema

Aansluiting PROFIBUS-PA / Aansluiting FOUNDATION fieldbus



Titel aansluitschema 3

Opbouw



Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

in rusttoestand	-40...+90 °C
in bewogen toestand	-40...+90 °C