


toebehoren voor actuator-/sensorleidingen
wanddoorvoer
FK-FS8/M12




Type	FK-FS8/M12
Identnr.	6922808
Connector A	Connector, contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	8
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Metaal, CuZn, vernikkeld
Schroefdraad	M12 × 1
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP68, (geschroefd)

Connector B	Flensconnector
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	36V
Stroombelastbaarheid	1.5AA
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁶ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80°C

- wanddoorvoer, M12x1, 8-polig
- connector op contraconnector
- spanning: 36 V
- stroombelastbaarheid: 1.5 A
- temperatuur: -40...+80°C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- certificaat: UL, CSA

pinconfiguratie



schakelplan

