


DBS8141-0

Confectioneerbare connector

Connector M12 × 1, recht




Kenmerken



- Duo-kabelconnector
- Kunststof wartelmoer
- Beschermingsklasse IP67
- schroef-/klemaansluiting
- A-codering
- 4-polig
- kabeldiameter: 2 leidingen Ø 2.1-3.0 mm of Ø 4.0-5.0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Type | DBS8141-0 |
| Identnr. | 6930073 |
| Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 4 |
| Contacten | CuZn, Bedekt met optalloy-laag |
| Contactdrager | Kunststof, PA, Zwart |
| Greep | Kunststof, PA, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Kunststof, PA, Zwart |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14...0.75 mm ² |
| Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
| Mechanische levensduur | > 50 Steekcycli |
| Beschermingsklasse | IP67, (geschroefd) |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C | |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Isolati weerstand | ≥ 10 ⁸ Ω |
| Elektrische weerstand | ≤ 8 mΩ |
| Mechanische en chemische eigenschappen | |
| in rusttoestand | -25...+85 °C |