


# CMBS8151-0

## Confectioneerbare connector

### Connector M12 × 1, recht




#### Kenmerken



- A-codering
- Metalen behuizing
- Afschermbaar
- Beschermring
- Met vergoten draadring
- schroef-/klimaansluiting
- A-codering
- 5-polig
- kabeldiameter 4 ... 6 mm
- aderdoorsnede 0.14 ... 0.75 mm<sup>2</sup>

#### Contactconfiguratie



#### Technische gegevens

Type	CMBS8151-0
Identnr.	6930161
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding	6... 8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>
Aansluittype	schroef-/klimaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
<b>Elektrische eigenschappen bij +20 °C</b>	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ
<b>Mechanische en chemische eigenschappen</b>	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C
Certificaten	cULus erkend