


CMB8251-0

Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, haaks



Technische gegevens

Type	CMB8251-0
Identnr.	6930215
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Externe diameter van de leiding	6...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75 mm ²
Aansluittype	schroef-/klimaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C
Certificaten	cULus erkend

Kenmerken

- 
- Metalen behuizing
 - Afschermbaar
 - Beschermring
 - Met vergoten draadring
 - schroef-/klimaansluiting
 - A-codering
 - 5-polig
 - kabeldiameter 4 ... 6 mm
 - aderdoorsnede 0.14 ... 0.75 mm²

Contactconfiguratie

