


YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3

2-voudige verdelersystemen – Y-verdeler met LED, connector
M12 × 1 - 2x contraconnector M8 × 1



Kenmerken





- M12-connector, 4-polig
- M8-contraconnector, 3-polig
- 1x LED groen, bedrijfstoestand
- 2x LED geel, functieweergave
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67

Technische gegevens

Type	YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3
Identnr.	6930546
I/O-verdeler	2
Connector A	Connector, 2x contraconnector, M12 × 1, M8 × 1 - M8 × 1
Aantal polen	4/3
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Doorschijnend
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FKM/FPM
Aandraaimoment	0.5 ... 0.6 Nm (max. waarde van het tegenstuk respec- teren !)
Bedrijfsspanningsindicatie	LED Groen
Schakeltoestandsindicatie	LED Geel/geel
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	M12 × 1
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ

Contactconfiguratie



Technische gegevens

in bewogen toestand

-30 °C...+80 °C

Toebehoren

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)