


VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087
2-weg splitter – Y-verdeler zonder kabel, connector M12 × 1 -
2x contraconnector M12 × 1



Technische gegevens



Type	VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087
Identnr.	6930563
I/O-verdeler	Y-verdeler, 2 -poort
Connector A	Connector, M12 × 1
Aantal polen	5
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP67
Connector B	2 x contraconnector, M12 × 1
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	Enkel in geschroefde toestand
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-30...+90 °C

Kenmerken



- M12-stekker, 5-polig
- M12-contraconnector, 4-polig
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67
- Met verlengde bevestigingsboring (5 mm hulskoepel)

Contactconfiguratie



Toebehoren

WRENCH-FW/SIZE 17MM	6936175	TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
		draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)	