


# CMB8181-0

## Confectioneerbare connector

### Contraconnector M12 × 1, recht



#### Technische gegevens

Type	CMB8181-0
Identnr.	6931450
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	8
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Externe diameter van de leiding	6...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.5 mm <sup>2</sup>
Aansluittype	schroef-/klemmaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
<b>Elektrische eigenschappen bij +20 °C</b>	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	2 A
Isolatieweerstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ
<b>Mechanische en chemische eigenschappen</b>	
in rusttoestand	-40...+85 °C

#### Kenmerken



- A-codering
- Metalen behuizing
- Afschermbaar
- Beschermring
- Met vergoten draadring
- schroef-/klemmaansluiting
- 8-polig
- kabeldiameter 6 ... 8 mm
- aderdoorsnede 0.14 ... 0.50 mm<sup>2</sup>

#### Contactconfiguratie

