


CMB8281-0

Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, haaks



Technische gegevens

Type	CMB8281-0
Identnr.	6932024
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen	8
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Externe diameter van de leiding	6...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.5 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemmaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	2 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40...+85 °C

Kenmerken



- A-codering
- Metalen behuizing
- Afschermbaar
- Beschermring
- Met vergoten draadring
- schroef-/klemmaansluiting
- 8-polig
- kabeldiameter 6 ... 8 mm
- aderdoorsnede 0.14 ... 0.50 mm²

Contactconfiguratie

