

2-weg splitter

T-verdeler zonder kabel

Verdelermodule voor 17-polige M23 robotleiding

VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02



Type	VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02
Identnr.	6932156
Opmerking over het product	Gegevensblad in bewerking Toebehoren voor veldbussystemen
I/O-verdeler	T-verdeler
Behuizing	kunststof, TPU, zwart
Connector A	Connector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	Contraconnector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Stroombelastbaarheid	4AA
Isolatieweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Elektrische weerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90°C