



PSG4M-J14

toebehoren voor actuator-/sensorleidingen – M8 Jumper



- Kenmerken**
- Brug tussen pin 1 en 4
 - M8-connector, recht, 4-polig
 - RoHS-conform
 - Beschermingsklasse: IP67

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	PSG4M-J14
Identnr.	6933558
Connector A	Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A