


EC-FS4-L/16

Flensconnector met soldeercontacten, aan voorzijde gemonteerd



Technische gegevens


Type	EC-FS4-L/16
Identnr.	6934239
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA GF, Zwart
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype	frontmontage
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	M16 × 1,5
Aansluittype	Soldeercontact
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C
Certificaten	CE

Kenmerken



- M12x1-flensconnector
- beschermingsgraad IP67
- Frontmontage
- aansluiting via soldeercontacten

Contactconfiguratie



Frontmontage

