

EC-FSFD4.5-0.5/16



Flensconnector met gevlochten draden, aan achterzijde gemonteerd

Kenmerken



- M12x1-flensconnector
- beschermingsgraad IP67
- Achterwandmontage
- aansluiting via draden
- 5-polig
- Litzedraadlengte: 0,5 m


Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	EC-FSFD4.5-0.5/16
Identnr.	6934568
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA GF, Zwart
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype	achterwandmontage
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	M16 × 1,5
Aansluittype	draadaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Kabellengte	0.5 m
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	5 x 0.34 mm²
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GY
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C

Achterwandmontage



Technische gegevens

Certificaten

CE
