

ESHP4P


M8 x 1 / Ø 8 mm connector – inbouwstekker Ø 8 mm, klikbaar

Kenmerken



- Robuuste en geconfectioneerde connector
- 4-polig
- Gietdicht, beschermingsgraad IP67
- GOST-R goedgekeurd
- RoHS-conform
- printcontact

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	ESHP4P
Identnr.	6934774
Connector A	Connector, Ø 8 mm
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Transparant
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Aansluittype	Printcontact
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP67, (aangesloten)
Nominale spanning	30 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ 10 ⁹ Ω
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C