


ESGP3P

M8 x 1 / Ø 8 mm connector – Inbouwstekker Ø 8 mm / M8x1, schroef-/klikbaar




Kenmerken



- Robuuste en geconfectioneerde connector
- 3-polig
- Gietdicht, beschermingsgraad IP67
- GOST-R goedgekeurd
- RoHS-conform
- printcontact

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	ESGP3P
Identnr.	6934777
Connector A	Connector, Ø 8 mm
Aantal polen	3
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Transparant
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Aansluittype	Printcontact
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP67, (aangesloten)
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C

