

ESGP4L


M8 x 1 / Ø 8 mm connector – Inbouwstekker Ø 8 mm / M8x1, schroef-/klikbaar

Kenmerken



- Robuuste en geconfectioneerde connector
- 4-polig
- Gietdicht, beschermingsgraad IP67
- GOST-R goedgekeurd
- RoHS-conform
- soldeercontact

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	ESGP4L
Identnr.	6934780
Connector A	Connector, Ø 8 mm
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Transparant
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Aansluittype	Soldeercontact
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP67, (aangesloten)
Nominale spanning	30 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁹ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C