


# PFS3-0.2

## – flensconnector met draad, frontmontage




### Kenmerken




- robuuste en geconfectioneerde connector
- beschermingsgraad IP67
- met 0,2m draad
- ook leverbaar met andere draadlengtes

### Contactconfiguratie



### Titel aansluitschema

Aansluitschema



### Technische gegevens

Type	PFS3-0.2
Identnr.	6934787
Connector A	Connector, Ø 8 mm, Recht
Aantal polen	3
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	M8 x 0,5
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (aangesloten)
Kabellengte	0.2 m
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	3 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Draadopbouw	14 x 0.15 mm
Aderkleuren	BN, BU, BK
<b>Elektrische eigenschappen bij +20 °C</b>	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
<b>Mechanische en chemische eigenschappen</b>	
in rusttoestand	-30...+90 °C
Certificaten	CE

