


AIDA-RJ45-CC
Confectioneerbare connector – PushPull-RJ45-connector
conform AIDA
Connector, recht



Technische gegevens

Type	AIDA-RJ45-CC
Identnr.	6935631
Connector A	Connector, Recht
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld
Externe diameter van de leiding	4...11 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.34 mm ²
Aansluittype	snij-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 750 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP65, IP67
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	40 V
Stroombelastbaarheid	1.5 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25...+70 °C

Kenmerken

- snijklem-snel aansluiting
- 4-polig
- kabel diameter: 4.0 ... 11.0 mm
- Klemvermogen: 27-22 AWG (flexibel); 24-22 AWG (massief)
- transmissiesnelheid: 10/100 Mbit/s
- RoHS-conform
- beschermingsgraad: IP65 en IP67

Titel aansluitschema

