


FS3-0.5/13.5


Flensconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd



Kenmerken


- M12x1-flensconnector
- beschermingsgraad IP67
- Frontmontage
- aansluiting via draden

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	FS3-0.5/13.5
Identnr.	6935707
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	3
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA GF, Zwart
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype	frontmontage
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	PG 13,5
Aansluittype	draadaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Kabellengte	0.5 m
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	3 x 0.34 mm ²
Aderkleuren	BN, BU, BK
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ



Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

in rusttoestand	-30...+90 °C
-----------------	--------------
