


# toebehoren voor veldbussystemen




## Inbouwflens

### EC-FKFDW4.54-0.5/16



- uitvoering: contraconnector M12
- omgekeerd gecodeerd, 5-polig, draadlengte 0.5 m
- achterwandmontage
- metrische schroefdraad M16 x 1,5
- voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepassingen

#### pinconfiguratie



Type	EC-FKFDW4.54-0.5/16
Identnr.	6935754
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Met draad, B-gecodeerd
Aantal polen	5
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype	achterwandmontage
Schroefdraad	M16 × 1,5
Aansluittype	draadaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP
Kabellengte	0.5 m m
Kabelmantel	PVC
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	5 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Draadopbouw	7 x 0.25mm
Aderkleuren	BN, GN, BU, RD, GY
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60V
Stroombelastbaarheid	4AA
Isolati weerstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-30...+90°C