

EC-FKFD4.5-3/16


Flenscontraconnector met gevlochten draden, aan achterzijde gemonteerd

Kenmerken




- M12x1-flenscontraconnector
- beschermingsgraad IP67
- Achterwandmontage
- aansluiting via draden
- 5-polig
- Litzedraadlengte: 3 m

Contactconfiguratie



1)	BN
2)	WH
4)	BK
3)	BU
5)	GY

Achterwandmontage



Technische gegevens

Type	EC-FKFD4.5-3/16
Identnr.	6935771
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype	achterwandmontage
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	M16 × 1,5
Aansluittype	draadaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Kabellengte	3 m
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	5 x 0.34 mm²
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GY
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ

Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C
-----------------------------------	--------------

Certificaten	CE
--------------	----