


BM8151-0
Confectioneerbare connector
Contraconnector M12 × 1, recht



Technische gegevens

Type	BM8151-0
Identnr.	6935888
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	CuZn, Bedekt met optalloy-laag
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	PG7
Externe diameter van de leiding	4...6 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.25...0.75 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemmaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 8 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C
Certificaten	cULus erkend

Kenmerken



- A-codering
- Metalen montagemoer
- schroef-/klemmaansluiting
- A-codering
- 5-polig
- PG7 schroefdraad
- kabeldiameter 4.0 ... 6.0 mm

Contactconfiguratie

