

Y-FS4M12-2AL-SKP3

2-weg splitter – Y-verdeler zonder kabel, connector - 2x contraconnector

Technische gegevens

Type	Y-FS4M12-2AL-SKP3
Identnr.	8008081
I/O-verdeler	Y-verdeler, 2 -poort
Connector A	Connector, M12 × 1
Aantal polen	4
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP65, IP67, IP68, (geschroefd)
Connector B	2 x contraconnector, M8 × 1
Aantal polen	3
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	(geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	50 V
Nominale spanning	60 V _{AC} /50 V _{DC}
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-30...+90 °C

Kenmerken



Toebehoren

WRENCH-M12AL/SIZE 13MM	6936173	TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
vorkvormige sleutel voor M12 (sleutelwijdte 13)		draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)	