


VC-CC9.21-0.220-K
Confectioneerbare connector – Model CI



Technische gegevens

Type	VC-CC9.21-0.220-K
Identnr.	8028727
Connector A	Ventielconnector, Bouwvorm CI
Aantal polen	2+PE
Contacten	Metaal
Contactdrager	Kunststof, PA6 GF30, Zwart
Greep	Kunststof, PA6 GF30, Zwart
Beschermcomponent	zonder beveiligingsschakeling
Dichtingsring	NBR
Schroefdraad	M12 x 1
Externe diameter van de leiding	4...6 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.34 mm ²
Aansluittype	schroef-/klem aansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP65, (gemonteerd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	110 V
Stroombelastbaarheid	5 A
Isolatieweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25...+80 °C

Kenmerken



- schroef-/klem aansluiting
- 2-polig + PE
- kabel diameter: 4...6 mm
- doorsnede geleider: 3x0.34 mm²
- centrale schroef: M3x27
- schroefdraad: M12x1
- beschermingsgraad: IP65
- levering omvat:
 - ventielstekker, centrale schroef, druk-schroef, dichting, dichtingsring, drukring

Contactconfiguratie



schakelplan

