


# Toebehoren Doorvoermantel voor temperatuursensoren THW-3-G1/8-A4-L100



- Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
- Diameter sonde 3 mm
- Procesaansluiting G1/8" buitendraad
- Dompeldiepte 100 mm

## Algemene beschrijving

Doorvoermantels voor de drukloze montage van temperatuursondes. Bij de montage met doorvoermantels heeft de temperatuursonde geen direct contact met het medium. De sonde kan zonder onderbreking van het proces worden vervangen.

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Type                               | THW-3-G1/8-A4-L100                  |
| Identnr.                           | 9910417                             |
| Temperatuurbereik                  |                                     |
| Meetbereik                         | -50...350 °C                        |
|                                    | -58...662 °F                        |
| Dompeldiepte L                     | 100 mm                              |
| Buitendiameter                     | 5 mm                                |
| Mechanische gegevens               |                                     |
| Materiaal behuizing                | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |
| Binnendiameter                     | 3.1 mm                              |
| Procesaansluiting                  | G 1/8" buitendraad                  |
| Drukweerstand                      | 400 bar                             |
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer | 100 Nm                              |