


Toebehoren Doorvoermantel voor temperatuursensoren THW-3-TRI3/4-A4-L050



Type	THW-3-TRI3/4-A4-L050
Identnr.	9910451
Temperatuurbereik	
Meetbereik	-50...350 °C
	-58...662 °F
Dompeldiepte L	50 mm
Buitendiameter	4 mm
Mechanische gegevens	
Materiaal behuizing	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Binnendiameter	3.1 mm
Procesaansluiting	Tri-Clamp 3/4"
Drukweerstand	40 bar
Max. aandraaimoment behuizingsmoer	100 Nm

- Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
- Diameter sonde 3 mm
- Procesaansluiting Tri-Clamp 3/4"
- Dompeldiepte 50 mm
- voor toepassingen in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie
- Oppervlakteruwheid Ra > 0,8 µm

Algemene beschrijving

Doorvoermantels voor de drukloze montage van temperatuursondes. Bij de montage met doorvoermantels heeft de temperatuursonde geen direct contact met het medium. De sonde kan zonder onderbreking van het proces worden vervangen.