


# Toebehoren Doorvoermantel voor temperatuursensoren THW-3-TRI3/4-A4-L250



- Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
- Diameter sonde 3 mm
- Procesaansluiting Tri-Clamp ¾"
- Dompeldiepte 250 mm
- voor toepassingen in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie
- Oppervlakteruwheid Ra > 0,8 µm

## Algemene beschrijving

Doorvoermantels voor de drukloze montage van temperatuursondes. Bij de montage met doorvoermantels heeft de temperatuursonde geen direct contact met het medium. De sonde kan zonder onderbreking van het proces worden vervangen.

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Type                               | THW-3-TRI3/4-A4-L250                |
| Identnr.                           | 9910454                             |
| Temperatuurbereik                  |                                     |
| Meetbereik                         | -50...350 °C                        |
|                                    | -58...662 °F                        |
| Dompeldiepte L                     | 250 mm                              |
| Buitendiameter                     | 4 mm                                |
| Mechanische gegevens               |                                     |
| Materiaal behuizing                | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |
| Binnendiameter                     | 3.1 mm                              |
| Procesaansluiting                  | Tri-Clamp ¾"                        |
| Drukweerstand                      | 40 bar                              |
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer | 100 Nm                              |