


# Toebehoren Doorvoermantel voor temperatuursensoren THW-6-N1/2-A4-L100



- Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
- Diameter sonde 6 mm
- Procesaansluiting buitendraad 1/2" NPT
- Dompeldiepte 100 mm

## Algemene beschrijving

Doorvoermantels dienen als bescherming van temperatuursondes tegen agressieve media en hoge drukken. Bij de montage met doorvoermantels heeft de temperatuursonde geen direct contact met het medium. De sonde kan zonder onderbreking van het proces worden vervangen.

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Type                               | THW-6-N1/2-A4-L100   |
| Identnr.                           | 9910464              |
| Temperatuurbereik                  |                      |
| Meetbereik                         | -50...350 °C         |
|                                    | -58...662 °F         |
| Dompeldiepte L                     | 100 mm               |
| Buitendiameter                     | 9 mm                 |
| Mechanische gegevens               |                      |
| Materiaal behuizing                | roestvast staal      |
| Binnendiameter                     | 6.2 mm               |
| Procesaansluiting                  | 1/2" NPT buitendraad |
| Drukweerstand                      | 400 bar              |
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer | 100 Nm               |