


Toebehoren Doorvoermantel voor temperatuursensoren THW-6-TRI3/4-A4-L050



- Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
- Diameter sonde 6 mm
- Procesaansluiting Tri-Clamp 3/4"
- Dompeldiepte 50 mm
- Voor toepassingen in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie
- Oppervlakteruwheid Ra > 0,8 µm

Algemene beschrijving

Doorvoermantels dienen als bescherming van temperatuursondes tegen agressieve media en hoge drukken. Bij de montage met doorvoermantels heeft de temperatuursonde geen direct contact met het medium. De sonde kan zonder onderbreking van het proces worden vervangen.

Type	THW-6-TRI3/4-A4-L050
Identnr.	9910467
Temperatuurbereik	
Meetbereik	-50...350 °C
	-58...662 °F
Dompeldiepte L	50 mm
Buitendiameter	9 mm
Mechanische gegevens	
Materiaal behuizing	roestvast staal
Binnendiameter	6.2 mm
Procesaansluiting	Tri-Clamp 3/4"
Drukweerstand	40 bar
Max. aandraaimoment behuizingsmoer	100 Nm