


Toebehoren Doorvoermantel voor temperatuursensoren THW-3-UNI25-A4-L100



- Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
- Diameter sonde 3 mm
- Procesaansluiting laskogel Ø 25 mm
- Dompeldiepte 100 mm

Algemene beschrijving

Doorvoermantels voor de drukloze montage van temperatuursondes. Bij de montage met doorvoermantels heeft de temperatuursonde geen direct contact met het medium. De sonde kan zonder onderbreking van het proces worden vervangen.

Type	THW-3-UNI25-A4-L100
Identnr.	9910503
Temperatuurbereik	
Dompeldiepte L	100 mm
Buitendiameter	4 mm
Mechanische gegevens	
Materiaal behuizing	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Binnendiameter	3.1 mm
Procesaansluiting	Laskogel Ø 25 mm
Drukweerstand	400 bar
Max. aandraaimoment behuizingsmoer	100 Nm