


TP-206.35A-CF-H1141-L400


Temperatuurdetectie – sonde



Kenmerken

- Max. temperatuur connector: 120°C
- Type aansluiting: 4-draads aansluiting
- sonde met externe diameter ¼ inch

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	TP-206.35A-CF-H1141-L400
Identnr.	9910823
Temperatuurbereik	
Meetbereik	-50...500 °C
	-58...932 °F
Nauwkeurigheid	±0,15 K + 0,002 • t (-30...300 °C)
Zelfopwarming	0,4 K/mW bij 0 °C
Meetelement	Pt100, DIN EN 60751, klasse A; aansluitmodus: 4-draads aansluiting
Aanspreektijd	t0,5 = 6 s/ t0,9 = 15 s in water @ 0,2 m/s
Dompeldiepte L	400 mm
Buitendiameter	6.35 mm
Beschermingsklasse	IP67
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+120 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Mechanische gegevens	
Materiaal behuizing	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Sensormateriaal	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Procesaansluiting	voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Drukweerstand	100 bar
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Aderdoorsnede	4 mm ²
Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1	
Temperatuur	15...+25 °C

Functieprincipe

Weerstandsthermometers worden toegepast voor het detecteren en bewaken van temperaturen om een proces te optimaliseren en te controleren. Typische toepassingen vindt men terug in de machine- en installatiebouw alsook in de procesindustrie. Het kernelement van de temperatuursonde is een temperatuurafhankelijke weerstand.

Technische gegevens

Luchtdruk	860...1060 hPa abs.
Luchtvochtigheid	45...75 % rel.
Hulpenergie	24 VDC
Tests/certificaten	
MTTF	2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

Toebehoren

CF-M-6.35-G1/2-A4	100027547	CF-M-6.35-N1/2-A4	100027548
	Klemringkoppeling voor directe montage van temperatuursondes; sondediameter 6,35 mm; procesaansluiting buitendraad G1/2"		Klemringkoppeling voor directe montage van temperatuursondes; sondediameter 6,35 mm; procesaansluiting buitendraad N1/2"
CF-M-3-N1/8-A4	9910406		
	Klemringschroefaansluiting voor directe montage van temperatuursondes; sondediameter 6 mm; procesaansluiting 1/8" NPT buitendraad		

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring

Afmetingen	Type	Identnr.	
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring

