


RSV-2RKV 48
2-weg splitter – T-verdeler



Technische gegevens

Type	RSV-2RKV 48
Identnr.	U2385-8
I/O-verdeler	T-verdeler, 2 -poort
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Greep	Kunststof, PUR, Zwart
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	2 x contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PUR, Zwart
Greep	Kunststof, PUR, Zwart
Wartelmoer/-bout	Roestvast staal, 1.4404
Dichtingsring	Kunststof
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in ingestoken toestand
Netwerkprotocol	PROFIBUS-PA
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	300 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Elektrische weerstand	$\leq 5 m\Omega$
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C


Kenmerken

- 4-polige T-verdeler met 7/8" roesvaststalen flensaansluitingen
- voor gebruik in PROFIBUS-PA-toepassingen

Titel aansluitschema
aansluiting PROFIBUS-PA



Titel aansluitschema 3
Aansluitschema



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur (bewogen) -40...+80 °C

Instructie

Instructie - Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.