



RKF 57

DeviceNet, 7/8"-flenscontraconnector – Frontmontage



Technische gegevens

Type	RKF 57
Identnr.	U5514-1
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Blauw
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.8 ... 2 Nm (max. waarde van het tegenstuk respec- teren !)
Montagetype	frontmontage
Dichting schroefdraad	O-ring, kunststof, NBR
Schroefdraad	1/2"-14 NPSM
Flens, aanhaalmoment	6.8...27.1 Nm
Aansluittype	Soldeercontact
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, IP68, IP69, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Netwerkprotocol	DeviceNet CANopen
Aantal aders	5
Aderisolatie	PVC
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	300 V
Stroombelastbaarheid	9 A


Kenmerken




- 7/8", contraconnector, 5-polig
- Schroefdraad: 1/2"-14 NPSM

Contactconfiguratie

Connector A



Frontmontage



Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+105 °C
-----------------------------------	---------------

Certificaten	UL 2238 CSA C22.2 No. 182.3 CE RoHS
--------------	--

Instructie

Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.
------------	--