

IO-Link Starterkit

IO-Link Starterkit

Typ	IO-Link Starterkit
Nr kat.	100012813

W zestawie	<p>Futerał, czarny/złoty □ wyściółka z tworzywa sztucznego, czarna, 248 × 182 × 33 mm, przypisany do konta □ Pianka profilu wierzchniego, czarna, 248 × 182 × 21 mm 1:2 □ Zasilacz sieciowy, 24 VDC 0,5 A typ 512692 — NA z męskim złączem M8 □ Pamięć USB 8 GB z zestawem oprogramowania □ IO-Link master TBENS2-4IOL (6814024) □ Kabel Ethernet PSGS4M-RJ45S-4414-1M (6933004) □ Kabel połączeniowy RKC4T-2-RSC4T/TXL (6625604) □ Hub I/O TBIL-S4-8DXP (100002596) □ Czujnik indukcyjny BI10U-M18-IOL6X2-H1141 (1644875) □ Czujnik ultradźwiękowy RU40U-M18M-AP8X2-H1151 (1610094) □ Lampka kontrolna K50L2RGBKQ (3802158)</p>
------------	--



- Pełen zestaw zawierający moduł master IO-Link, czujniki IO-Link, koncentrator I/O, oprogramowanie do parametryzacji i akcesoria
- Obejmuje zasilacz 230 VAC/24 VDC

Akcesoria - funkcja

Typ	Nr kat.	Rysunek wymiarowy
RU40U-M18M-AP8X2-H1151/P0001	100032174	Czujnik ultradźwiękowy, obudowa cylindryczna gwintowana, 18 mm, niklowany mosiądz 