


Ośłona szafki
Czujniki wewnętrzne i zewnętrzne
IM18-CCM50-MTI/24VDC

Typ	IM18-CCM50-MTI/24VDC
Nr kat.	100022405
Napięcie nominalne	24 VDC
Napięcie zasilania	20...30 VDC
Czujnik wilgotności	
Maks. dokładność	+/- 5 % RF w zakresie 10...90%
Czujnik temperatury	
Maks. dokładność	+/- 2 °C
Czujnik odległości	
Zakres pomiarowy	45...1200 mm
Dokładność	+/- 5 %
Klasa ochrony	IP20
Klasa palności zgodnie z UL 94	V-0
Temperatura pracy	0...+70 °C
Temperatura składowania	-25...+75 °C
Wymiary	120 x 18 x 128 mm
Waga	1 g
Instrukcja montażu	Szyna DIN (NS35)
Materiał obudowy	Poliwęglan/ABS
Połączenie elektryczne	Zdemontowalne klatkowe terminale zaciskowe, 2-stykowe
Przekrój zacisku	2,5 mm ²
Warunki środowiskowe	



Wysokość robocza	Do 2000 m n.p.m.
Stopień zanieczyszczenia	II
Zastosowane normy	
Rezystancja napięcia i izolacja	
	EN 50178
	EN 61010-1
Wstrząsy	
	EN 60068-2-6
	EN 60068-2-27
Temperatura	
	EN 60068-2-1 Ad
	EN 60068-2-2 Bd
	EN 60068-2-1
Wilgotność	
	EN 60068-2-38
EMC	
	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	EN 61000-4-6
	EN 61000-4-8
Emisja	
	CISPR16