


FKFDSX-RJ45SFW-88

Akcesoria do systemów Fieldbus i przemysłowego Ethernetu – Adapter i przepust ścienny



Dane techniczne

Typ	FKFDSX-RJ45SFW-88
Nr kat.	100028437
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie X
Liczba styków	8
Styki	Brąz, CuSn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA GF, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, Nickel plated zinc
Moment dokręcający	0.6 ... 0.8 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Złącze B	Złącze żeńskie, RJ45, Kątowe
Liczba pinów	8
Styki	Brąz, CuSn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA GF, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.6 ... 0.8 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień ochrony	IP20, (wtykane)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	48 V
Prąd	0.5 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ


Cechy charakterystyczne

- UL
- CE
- UK CA
- RoHS compliant
- Ekranowane, CAT6A
- Złącze żeńskie proste M12, 8-styk., kodowanie X
- Złącze żeńskie RJ45, proste, 8-styk.
- Kątowe
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- UL

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu




Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-25...+85 °C
Certyfikaty	UL w wykazie

Otwór przełotowy



mm [Inch]