


FW-ERSSM0414-PT-P-0611

Złącze rozbieralne – Zasilanie M12

Złącze męskie M12 × 1, proste



Dane techniczne

Typ	FW-ERSSM0414-PT-P-0611
Nr kat.	100045555
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie T
Liczba styków	4
Styki	CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	mosiądz, Niklowane, Szary
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn-Ni, Niklowane
External diameter of the cable	6...11 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.75...2.5 mm ²
Tryb połączenia	Połączenie wciskane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	63 V _{DC}
Prąd	16 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C

Cechy charakterystyczne



- Kodowanie T
- Metalowy wkręt mocujący
- Połączenie wciskane
- 4-stykowe
- Przepust kablowy: 6,0...11,0 mm
- Możliwość ekranowania
- Wielkość zacisku:
 - Maks. 1,5 mm² lub 16 AWG (bez tulejki kablowej)
 - Maks. 2,5 mm² lub 14 AWG (bez tulejki kablowej)

Przyporządkowanie styków

