


# Akcesoria

## Sprzęgło mieszkowe sprzęgła wału

### Do enkoderów z wałem litym

### RA-BC-20-08-08



|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Typ                     | RA-BC-20-08-08  |
| Nr kat.                 | 100048780       |
| Maks. prędkość obrotowa | 10 000 obr./min |
| Temperatura pracy       | -40...+140 °C   |

Sprzęgło mieszkowe z piastą aluminiową Ø 20 mm  
Maks. moment obrotowy: 120 Ncm  
Maks. przesunięcie wału:  
Promieniowe: ±0,25 mm  
Osiowe: ±0,4 mm  
Kątowe: ±4°  
Szywność sprężyny skrętnej: 150 Nm/koło  
Szywność sprężyny promieniowej: 25 N/mm  
Moment bezwładności: 8 gcm<sup>2</sup>  
Materiał gniazda: anodowane aluminium  
Materiał mieszków: stal nierdzewna  
Średnica otworu d1 = 8 mm, d2 = 8 mm