

TC210K-01A423-A6

Programator ręczny z baterią litową

Dane techniczne

Typ	TC210K-01A423-A6
Nr kat.	100049590
Temperatura pracy	-10...+50 °C
Temperatura składowania	-30...+70 °C
Wilgotność względna	95 %
Relative humidity	Bez kondensacji
Dane elektryczne	
Technologia	HF RFID BLE
Komunikacja radiowa i standard protokołu	ISO 15693 ISO 14443
Cechy urządzenia	Qualcomm Snapdragon 660, Ośmiordzeniowy 1,8 GHz
Memory	4 GB pamięci RAM / 64 GB pamięci flash
Add-on memory	Karta microSD do 128 GB
Wyświetlacz	5 ", 1280 × 720 pikseli, Ekran dotykowy
Pojemność baterii	3300 mAh
Komunikacja za pomocą	USB-C, Bluetooth 5.0 BLE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Software w zestawie	Oprogramowanie Turck RFID
System operacyjny	Android
Kod	Detektor obrazu 2D, kamera
Dane mechaniczne	
Wymiary	158 x 79 x 13.7 mm
Waga	236 g
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Kat6 _A Czarny
Stopień ochrony	IP67



Cechy charakterystyczne

- Mobilny odczyt znaczników RFID i zapisy danych na nich
- Ręczny z NFC, z możliwością rozszerzenia za pomocą UHF
- Detektor obrazu 2D, kamera
- Możliwość aktualizacji do systemu Android 14
- Dołączona aplikacja TURCK RFID do odczytu i zapisu znaczników
- Z USB-C, Bluetooth 5.0 BLE i Wi-Fi 802.11ac
- Stopień ochrony IP67
- Wysokość upadku 1,2 m na beton zgodnie z normą MIL-STD-810G w całym zakresie temperatur roboczych

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	CRD-TC2Y-SE1ET-01	100049592	Stacja ładowania i transmisji
	PWR-BGA12V50W0WW	100049597	Zasilacz

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	CBL-DC-388A1-01	100049598	Kabel zasilający
	RFD4030-G00B700-E8	100049599	Czytnik UHF
	ADP-RFD40-TC2X-1E	100049600	Adapter do czytnika UHF