


TL30FWWWQ


Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Wskaźnik wielofunkcyjny/ wielokolorowy



Cechy charakterystyczne

- 3-kolorowa sygnalizacja LED: Biały (COL1) / biały (COL2) / biały (COL3)
- Wykonanie wielokolorowe: 3 x biały (COL 1-3)
- Napięcie zasilania: 18...30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN

Schemat podłączenia



Zasada działania

Płaski wielofunkcyjny/wielokolorowy wskaźnik Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu
Wyświetlanie do 5 kolorów
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera
Bez potrzeby składania
Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP

Dane techniczne


Typ	TL30FWWWQ
Nr kat.	3017769
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	biały
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony
Cechy koloru 2	Biały
Cechy koloru 3	Biały
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_o	≤ 18 mA
Napięcie robocze U_B	21...27 V AC
Maks. pobór prądu na kolor	18 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)22
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Prostopadłościenny, TL30F
Wymiary	128.1 x 30 x 19.1 mm
Materiał obudowy	Metal, AL Tworzywo termoplastyczne, Kat6 _A Czarny
Window material	akryl, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	4

Dane techniczne

Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Stopień ochrony	IP65
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE


Akcesoria

SMBPVA1	3056884
---------	---------



Wspornik montażowy do PVA i PVD, stal nierdzewna; zestaw składający się z dwóch wsporników i wkrętów

SMBPVA2	3054451
---------	---------




Uchwyt montażowy, do PVA i PVD, do montażu na rurach 28 mm, w zestawie 4 wsporniki (2 na czujnik)

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
-------------------	-----	---------	--



RKC4.4T-2/TEL
6625013
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus



WKC4.4T-2/TEL
6625025
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus