


SSA-EB1P-02

Bezpieczeństwo maszyn – Przycisk E-stop

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



Dane techniczne

Typ	SSA-EB1P-02
Nr kat.	3042201
Funkcja	Przycisk zatrzymania awaryjnego, bez podświetlenia
Rodzaj światła	czerwony
Napięcie znamionowe izolacji	250 V
Konwencjonalny prąd termiczny	5 A
Napięcie impulsowe	2.5 kV
Klasa ochrony	II
Wykonanie	Prostopadłościenny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Połączenie elektryczne	Połączenie terminala śrubowego, Zdemowalne terminale śrubowe
Temperatura pracy	-25...+55 °C
Klasa ochrony	IP65
Testy/aprobaty	
Odporność na wibracje	10 to 500 Hz, amp. 0,35 mm , przyspieszenie 50 g
Odporność na uderzenia	15 g (11 ms)
Certyfikaty	CE, cULus

Cechy charakterystyczne

- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Montaż konsoli w otworze montażowym 30 mm
- 2 styki NZ
- Siłownik 40 mm
- Zatrzymanie awaryjne / zwolnienie przez naciśnięcie i obrócenie