


AT-GM-13A

Przełącznik bezpieczeństwa



Cechy charakterystyczne

- Kategoria bezpieczeństwa 4 zgodna z ISO 13849-1 (EN 954-1)
- Operating voltage 24 VDC $\pm 15\%$
- Protection class IP20

Dane techniczne

Typ	AT-GM-13A
Nr kat.	3066089
Funkcja	Przełącznik bezpieczeństwa
Napięcie zasilania	21...28 V DC
Wykonanie	Terminal zaciskowy
Wymiary	118 x 22.5 x 84 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Połączenie elektryczne	Zdemowalny terminal zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Temperatura pracy	0...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Klasa ochrony	IP20
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, zielona
MTTF	11 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C