


QT50UVR3W
Czujnik ultradźwiękowy – czujnik odbiciowy
Z wyjściami dwustanowymi



Dane techniczne

Typ	QT50UVR3W
Nr kat.	3072477
Dane ultrasonograficzne	
Funkcja	Przełącznik zbliżeniowy
Zasięg	200...8000 mm
Częstotliwość wiązki ultradźwiękowej	75 kHz
Powtarzalność	≤ ± 1 mm
Dryf temperaturowy	≤ 0.02 % wartości końcowej / K
Długości krawędzi standardowego elementu aktywującego	500 mm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	85...265 V AC
Typowy czas odpowiedzi	< 100 ms
Opóźnienie załączenia	≤ 1500 ms
Funkcja wyjścia	2 × styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania	≤ 5 Hz
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, QT50U
Kierunek promieniowania	prosty
Wymiary	67.4 x 74 x 84.2 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PBT
Transducer material	tworzywo sztuczne, Żywica epoksydowa i pianka PU
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Temperatura pracy	-20...+70 °C



Cechy charakterystyczne

- Diody LED wskazują siłę sygnału
- Przewód PVC 2 m, 5-żyłowy
- Kompensacja temperaturowa wybieralna za pomocą przełączników konfiguracyjnych
- Strefa martwa: 20 cm
- Zakres detekcji: 800 cm

Zasada działania


Czujniki ultradźwiękowe służą do bezkontaktowego wykrywania różnych obiektów za pomocą fal ultradźwiękowych. Niezależnie czy są to obiekty przezroczyste czy nie, metaliczne czy niemetaliczne, płynne, stałe czy sypkie. Negatywny wpływ na pracę czujników mają środowiska, w których występują spreje, pył lub deszcz.

Dane techniczne

Temperatura składowania	-40...+90 °C
Wilgotność względna	100 %
Stopień ochrony	IP67
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, Żółty
Object detected	LED, czerwony
Testy/aprobaty	
MTTF	131 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE


Akcesoria

SMB30A 3032723




Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm

SMB30MM 3027162



Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30 mm, szerokie otwory dla dokładnego wyrównania

SMB30SC 3052521



Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy