

# STP-M12D-415

## Kabel przedłużający – Kabel Ethernet

Keine Maßzeichnung  
vorhanden!

No drawing available!

### Cechy charakterystyczne

- Złącze żeńskie M12 × 1, proste, 4-styk., kodowanie D
- Uchwyt: PUR, czarny
- Metalowa nakrętka łącząca: mosiądz niklowany
- Złącze męskie RJ45, 8-styk.
- Styki pozłacane, 8 × 24 AWG
- Średnica kabla: 6,20 mm
- Powłoka kabla: PUR, zielony
- Stopień ochrony IP67
- Zakres temperatur: -40...+70 °C
- Napięcie znamionowe: 50 VDC/VAC
- Obciążalność prądowa: 2 A
- Ekranowany
- Długość kabla: 4,57 m

### Dane techniczne

Typ	STP-M12D-415
Nr kat.	3806415
Połączenie elektryczne	4.57 m