




Bus termination resistor

RSSW45-PDP-TR



- Złącze męskie M12 × 1, 4-stykowe, kodowanie B
- Do zastosowania w aplikacjach PROFIBUS-DP
- Stopień ochrony: IP65, IP67, IP68 (skręcane razem)



Typ	RSSW45-PDP-TR
Nr kat.	6601590
Złącze A	Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba pinów	4
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Purpurowy
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68, (skręcane razem)
Protokół sieciowy	PROFIBUS-DP
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60V
Prąd	4AA
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Stacjonarna	-30...+90°C