


RSV-49TR-EX

Rezystor zakończeniowy magistrali




Cechy charakterystyczne

- Wykonanie: Złącze męskie 7/8"
- Nakrętka ze stali nierdzewnej, złącze proste, 4-pinowe
- Do zastosowań FOUNDATION fieldbus
- Zakres temperatur: -40 °C...+70 °C
- Stopień ochrony: IP67
- Parametry FISCO zgodne z IEC TS 60079-27

Nagłówek schemat podłączenia

Schemat podłączenia



Dane techniczne

Typ	RSV-49TR-EX
Nr kat.	6602709
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba styków	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PUR, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PUR, Niebieski
Nakrętka/śruba	1.4404
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	FOUNDATION fieldbus
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+70 °C
Certyfikaty	ATEX