


RKEV-CC

Zatyczka końcowa M12



Cechy charakterystyczne

- Zaślepka M12 × 1, stal nierdzewna
- Złącze żeńskie
- Odporność na olej
- IP67 wg normy IEC 60529/ EN 60529 i NE-MA 1, 3, 4, 6P
- Z łańcuchem mocującym, ok. 150 mm

Dane techniczne

Typ	RKEV-CC
Nr kat.	6604175
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Aplikacja ruchoma	-40...+70 °C